



## Stabilizatori, Capacitatea max. remorcabilă: 3kg



### Date comandă

Numărul de comandă	079295 3
GTIN	4014586835105
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la impact.

**Balansier cu sistem automat de înfășurare** pentru diferite intervale de greutate, carcasă de aluminiu stabilă. Greutatea sculei nu mai este suportată de operator, reducându-se astfel semnificativ semnele de oboseală.

Stabilizatorii sporesc confortul și siguranța de operare la utilizarea uneltelor electrice și a aparatelor cu greutate mare.

- **Asigură suspendarea uneltelor de lucru.**
- **Ordine la locul de muncă.**
- **Unelte de lucru și instrumente la îndemână.**
- **Siguranță la locul de muncă prin suspendarea aparatelor și a cablurilor de alimentare.**
- **Mijlocul de lucru în câmpul de vedere și la îndemâna utilizatorului.**
- **Prin compensarea greutății echilibrul cablului poate fi menținut pe toată lungimea sa.**

**Cu blocare** – pentru o limitare a cablului.

Cablu din oțel inoxidabil.

### Descriere tehnică

Capacitate portantă	1 - 3 kg
Greutate	3,2 kg
Lungimea de extracție a cablului	2 m
Sarcina maximă de suspendare	3 kg
Tip produs	Acționare cu arc / Stabilizator