

**Polizor pneumatic drept G2414, Ø buçe elastice 6 mm scurt, Tip: S200****Date comandă**

Numărul de comandă	079447 S200
GTIN	7322590013615
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor drept performant și robust cu funcționare silențioasă. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară. Turații maxime optimizate în funcție de utilizare, între **8500 și 25000 1/min.**

Formă scurtă, lungime 215 mm.

Ø buçe elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	540 l/min
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	G2414 S200

Fișă de date

Putere de ieșire	900 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Greutate	0,78 kg
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------