



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: 51701



### Date comandă

Numărul de comandă	079441 51701
GTIN	616026517011
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

**Dynabrade – Polizoare pneumatice drepte.** Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. Polizor mic cu acționare prin turbină, fără angrenaj, cu o turație maximă de **60000 1/min**. Acționare pneumatică în lagăr ceramic, cu **sistem brevetat de monitorizare a turației**, pentru o turație constantă sub sarcină.

#### Aplicație:

**Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!**

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

### Descriere tehnică

Zgomot de lucru	66 dB(A)
Lungime	132 mm
Debit maxim de aer necesar	228 l/min
Turație maximă	60000 min <sup>-1</sup>
Greutate	0,4 kg
Putere de ieșire	75 W
Denumirea producătorului	51701
Ø bucă elastică	3 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept

---

## Accesorii

Bucșă elastică Tip 51673	079449 51673
--------------------------	--------------