



Polizor unghiular pneumatic cu pistol, Tip: G2302



Date comandă

Numărul de comandă	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular mic, în formă de pistol cu două discuri abrazive Roloc[®] mici, cu Ø 50/75 mm. Turația poate fi dozată fin, prin intermediul butonului de start. Confort de deservire ridicat datorită mânerului gumat.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Notă:

Sistemul 3M Roloc[®] de șlefuire Ø 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	G2302
Greutate	0,6 kg
Ø maxim al discurilor	75 mm
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm

Ø minim al discurilor	50 mm
Putere de ieșire	175 W
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	534 l/min
Turație maximă	17000 min ⁻¹
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Disc de șlefuire984F Granulație 80	554006 80
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554009 400
Disc de șlefuit787C Granulație 60	554016 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554013 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554018 36
Disc de șlefuire984F Granulație 60	554006 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554013 120
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554016 80
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 120	554033 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554023 120
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554019 60
Disc de șlefuit787C Granulație 60	554014 60
Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554008 180
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554018 50
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554018 80
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554014 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554008 600

Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554009 280
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554006 36
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 220	554033 220
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554014 80
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554016 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554019 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554009 600
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554024 36
Disc de șlefuire984F Granulație 80	554005 80
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554019 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554018 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554013 80
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554012 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554009 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554023 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554024 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554013 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554019 80
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554019 50
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554024 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554024 120
Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554012 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554023 60
Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554009 180
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554023 80
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554014 36
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554005 36
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554016 120
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 60	554033 60

Disc de șlefuire984F Granulație 60	554005 60
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554008 400
Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554008 280
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554012 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554018 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554008 120
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554012 80