

**Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu chei diferite, Ø carcasă: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085814 45
GTIN	2050000971952
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă și mecanism de închidere durificat și cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcție de preferințele dumneavoastră.

**Notă:**

Variantele de butuc pentru echiparea individuală sunt prezentate la Cod 950050 și Cod 950072, **Grupa 95 în catalogul Echipamente și mobilier industrial, volumul 3.**

**Descriere tehnică**

Punte întărită	da
Tip de închidere	Încuietoare cilindrică
Ø carcasă	45 mm
Număr de chei	2
Punte cu blocare dublă	da

Interval numere de închidere	HO 001 - 200
Ø puntei	6 mm
Materialul ramei	Oțel
Materialul carcasei	Alamă nichelată
Compatibil pentru sisteme de închidere	da
Livrare fără inserție	nu
Recomandat pentru inserții	da
Număr lacăte	1
Închidere	închidere cu chei diferite
Tip produs	Lacăt