

**Polizor pneumatic drept, Ø bușei elastice 6 mm, Tip: G2422****Date comandă**

Numărul de comandă	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor pneumatic drept. Robust și cu funcționare lină. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară.

Ø bușei elastice 6 mm. Model lung cu arbore îngust, ideal pentru găuri, turație maximă de **20000 1/min.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Debit maxim de aer necesar	618 l/min
Greutate	0,7 kg
Denumirea producătorului	G2422-1
Lungime	277 mm
Vibrație maximă conform EN	3,4 m/s ²

Fișă de date

Putere de ieșire	350 W
Zgomot de lucru	77 dB(A)
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------