



Polizor unghiular pneumatic mic, Tip: 46002



Date comandă

Numărul de comandă	079325 46002
GTIN	616026460027
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular mic cu motor pneumatic puternic, turație maximă 20000 1/min. **Ø buçei elastice 6 mm**. Utilizat ca freză unghiulară sau cu disc abraziv Cod 554090. Dimensiune constructivă compactă, joasă pentru contact direct. Cu transmisie unghiulară.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Sistemul 3M Roloc® de șlefuire Ø 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	714 l/min
Vibrație maximă conform EN	1,3 m/s ²
Denumirea producătorului	46002
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø maxim al discurilor	75 mm
Greutate	0,5 kg

Zgomot de lucru	81 dB(A)
Putere de ieșire	300 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	6 mm
Ø minim al discurilor	50 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Disc de șlefuit787C Granulație 60	554014 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554023 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554019 36
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554012 80
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554016 80
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554019 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554024 80
Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554012 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554019 120
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554013 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554009 400
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554018 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554013 60
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554006 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554009 600
Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554008 280
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 120	554018 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 400	554008 400
Disc de șlefuire984F Granulație 80	554005 80

Disc de șlefuit(ZA) Granulație 60	554019 60
Disc de șlefuire(CER) Granulație 80	554013 80
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554019 50
Disc de șlefuire(CER) Granulație 120	554012 120
Disc de șlefuire984F Granulație 60	554005 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554024 120
Disc de șlefuit787C Granulație 80	554014 80
Disc de șlefuire237AA Granulație 600	554008 600
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554014 120
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 50	554018 50
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554016 36
Disc de șlefuit787C Granulație 60	554016 60
Disc de șlefuit787C Granulație 36	554014 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554023 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554024 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554023 80
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 60	554033 60
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 36	554018 36
Disc de șlefuit(ZA) Granulație 80	554018 80
Disc de șlefuire984F Granulație 60	554006 60
Disc de șlefuit787C Granulație 120	554016 120
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 220	554033 220
Disc de șlefuire984F Granulație 36	554005 36
Disc de șlefuire984F Granulație 80	554006 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554023 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554008 120
Disc de șlefuire(CER) Granulație 36	554013 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 120	554009 120
Disc de șlefuire(CER) Granulație 60	554012 60

Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554009 180
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 120	554033 120
Disc de șlefuire237AA Granulație 280	554009 280
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554024 36
Disc de șlefuire237AA Granulație 180	554008 180