

Garant**Filiere 6g, M: M1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140300 M1 |
| GTIN | 4045197083012 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. \geq M3 cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. Con de atac cu 13/4 pași. Câmp de toleranță 6h.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pasul filetului | 0,25 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Ø exterior | 16 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6h |
| Dimensiunea filetului | M1 |
| Tip de filet | M |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS |

| | |
|--------------------|------------|
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |