

**Polizor unghiular pneumatic, Tip: G2408-115****Date comandă**

Numărul de comandă	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Clasa articolului	03R

**Descriere****Execuție:**

**Polizoare unghiulare performante**, a căror turație de lucru nu scade aproape deloc, chiar și sub sarcină. Starterul de siguranță împiedică pornirea nedorită.

**Livrare:**

Inclusiv niplurile necesare.

**Piese de schimb:**

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	G2408-115
Vibrație maximă conform EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
Debit maxim de aer necesar	786 l/min
Ø maxim al discurilor	115 mm
Greutate	0,9 kg

Putere de ieșire	350 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Turație maximă	12000 min <sup>-1</sup>
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor unghiular