

Garant**Filiere 6g, M: M1,4**

Date comandă

Numărul de comandă	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil. \geq **M3 cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași**. Câmp de toleranță 6h.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,3 mm
Înălțime	5 mm
Ø exterior	16 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6h
Dimensiunea filetului	M1,4
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		