

Garant**Filiere 6g, M: M24**

Date comandă

Numărul de comandă	140300 M24
GTIN	4045197083227
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil. \geq M3 cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași.**

Descriere tehnică

Înălțime	22 mm
Pasul filetului	3 mm
Ø exterior	55 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M24
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		