

HOLEX®
Filiere 6g, M: M18

Date comandă

Numărul de comandă	140320 M18
GTIN	4045197444608
Clasa articolului	12K

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Tip de filet: M

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 2,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Înălțime: 18 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	2,5 mm
Înălțime	18 mm
Ø exterior	45 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	18
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta