



Polizoare pneumatice drepte, Tip: 52862



Date comandă

Numărul de comandă	079441 52862
GTIN	616026528628
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Dynabrade – Polizoare pneumatice drepte. Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. Polizor mic și echilibrat, cu funcționare lentă, cu o **turație reglabilă de până la 25000 1/min.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descriere tehnică

Lungime	144 mm
Denumirea producătorului	52862
Putere de ieșire	298 W
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	2,6 m/s ²
Greutate	0,48 kg
Zgomot de lucru	79 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	564 l/min
Ø bucă elastică	3 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch

Racord filetat

NPT

Tip produs

Polizor drept