

HOLEX®
Filiere, M: M12

Date comandă

Numărul de comandă	140450 M12
GTIN	4045197595225
Clasa articolului	12K

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **începând cu M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți.** Facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Tip de filet: M

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS E

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,75 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 14 mm

Descriere tehnică

Înălțime	14 mm
Pasul filetului	1,75 mm
Ø exterior	38 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta