

Garant**Filiere 6g, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	140300 M3
GTIN	4045197083074
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași.**

Descriere tehnică

Înălțime	5 mm
Pasul filetului	0,5 mm
Ø exterior	20 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M3
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		