



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1235HX



Date comandă

Numărul de comandă	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

Raport performanță - greutate de top cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înșurubare puternică cu o greutate mică și lungime redusă a capului de 163 mm.

Durabilitate mare datorită **motorului CE fără perii.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, încărcător, L-BOXX, clips pentru centură, suport de biți, inserție 1/2 pentru L-BOXX pentru aparat și încărcător, accesorii inserție 1/2 pentru L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	19 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Lungime	126 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tensiunea acumulatorului	12 V
Capacitate acumulator	3 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului	GSR 12V-35 HX
Înălțime	160 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Număr de acumulatoare incluse	2
Interval de turație treapta 2	0 - 1750 min ⁻¹
Interval de turație treapta 1	0 - 400 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Utilizare tipică	Strong
Sistem de prindere	Locaș hexagonal 1/4 inch
Moment maxim de rotație dur	30 Nm
Greutate	0,8 kg
Vibrație maximă conform EN	< 1,9 m/s ²
Moment maxim de rotație moale	15 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	12V
USP2	Motor fără perii, în I-Boxx

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B12 V

073855 B12

Încărcător de acumulatori Tip GAL1240

073866 GAL1240