

Filiere 6e, M: M12



Date comandă

Numărul de comandă	140350 M12
GTIN	4045197083418
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil; $\geq M3$ cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Câmp de toleranță 6e = **cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm.** Pentru clasa de toleranță „medie”, dacă șuruburile sunt prevăzute cu un **strat de protecție galvanizat.**

Descriere tehnică

Înălțime	14 mm
Pasul filetului	1,75 mm
Ø exterior	38 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6e
Dimensiunea filetului	M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		