

Garant
Filiere, M: M2


Date comandă

Numărul de comandă	140400 M2
GTIN	4045197083425
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,4 mm

Ø exterior: 16 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Înălțime	5 mm
Pasul filetului	0,4 mm
Ø exterior	16 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M2

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		