

Garant**Tarod de mână individual Tarod semi-finiție, neacoperită, M: M2,6****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130170 M2,6 |
| GTIN | 4045197065742 |
| Clasa articolului | 11G |

Descriere**Execuție:**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,45 mm

Lungimea totală L: 36 mm

Ø cozii D_s: 2,8 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 2,1 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------|
| Ø Filet | 2,6 mm |
| Ø găurii de centrare | 2,1 mm |
| Pas filet | 0,45 mm |
| Standard | DIN 352 |
| Ø cozii D _s | 2,8 mm |
| Lungimea totală L | 36 mm |
| Pătrat coadă □ | 2,1 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Materialul sculei | HSS |

| | |
|-------------------------------|---|
| Adâncimea filetului | 5,2 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M2,6 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | D |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | | |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

