

**HOLEX®**
**Filiere, M: M24**

**Date comandă**

Numărul de comandă	140450 M24
GTIN	4045197595263
Clasa articolului	12K

**Descriere**
**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **începând cu M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți.** Facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Tip de filet: M

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS E

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 3 mm

Ø exterior: 55 mm

Înălțime: 22 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	22 mm
Pasul filetului	3 mm
Ø exterior	55 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	24
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta