

Garant

Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M18



Date comandă

Numărul de comandă	130150 M18
GTIN	4045197065452
Clasa articolului	11G

Descriere

Execuție:

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 2,5 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D₃: 14 mm

Pătrat coadă □: 11 mm

Ø găurii de centrare: 15,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	15,5 mm
Pas filet	2,5 mm
Ø Filet	18 mm
Standard	DIN 352

Ø cozii D _s	14 mm
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	36 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M18
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții