

Garant

Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M24



Date comandă

Numărul de comandă	130150 M24
GTIN	4045197065483
Clasa articolului	11G

Descriere

Execuție:

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D₃: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 21 mm

Descriere tehnică

Pas filet	3 mm
Ø Filet	24 mm
Ø găurii de centrare	21 mm
Standard	DIN 352

Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	48 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M24
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții