

**HOLEX Pro Tap Tarod de mașină HSS-E, TiN, UNC: 8-32****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 133375 8-32 |
| GTIN | 4062406374211 |
| Clasa articolului | 12I |

Descriere**Execuție:**

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuție robustă pentru o gamă largă de materiale. **Material îmbunătățit al tăișului HSS-E cu strat de acoperire TiN care reduce frecarea.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|----------|
| Pătrat coadă □ | 3,4 mm |
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Tip de filet | UNC |
| Ø găurii de centrare | 3,5 mm |
| Dimensiunea filetului | 8-32 UNC |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Pasi/inch | 32 |
| Ø cozii D _s | 4,5 mm |
| Pas filet | 0,794 mm |
| Ø Filet | 4,16 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Materialul sculei | HSS E |

| | |
|-------------------------------|--|
| Adâncimea filetului | 12,48 mm |
| Serie | Pro Tap |
| Strat de acoperire | TiN |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Clasa de toleranță | 2B |
| Forma conului de atac | B |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 24 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 25 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 10 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 24 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 20 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 8 m/min | M |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 15 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |

Umiditate maximă

recomandat