



Ulei multifuncțional, Tip: 5000



Date comandă

Numărul de comandă	083005 5000
GTIN	5032227495005
Clasa articolului	08E

Descriere

Execuție:

Uleiul multifuncțional WD-40 testat la nivel mondial **este inodor, ecologic**, fără teflon, rășină, silicon și acizi.

Aplicație:

- **Dizolvant de rugină cu efect pronunțat de capilaritate – desface în scurt timp legăturile ruginite, precum și șuruburile și piulițele blocate.**
- **Substanța de curățare: dizolvă murdăria întărită, nu se lipește și nu acoperă cu rășină.**
- **Lubrifiant pentru toate suprafețele de alunecare, mecanică fină, balamale, cabluri Bowden, lacăte și feronerii.**
- **Protecția contra coroziunii – WD-40 trece pe sub umezeală, pătrunde în porii materialului protejat și conservă. Uneltele sensibile și valoroase își mențin valoarea.**
- **Spray-ul de contact: îndepărtează umiditatea din componentele electrice.**

În combinație cu **pulverizatorul industrial Cod 083006 sau Cod 083509 – 083517**, recomandat și pentru utilizare industrială, pe suprafețe mari.

Notă:

Aprobări: Printre altele **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea expres.

Descriere tehnică

Fișă de date

Vâscozitate cinematică	< 1 mm ² /s
Solubilitate în apă	insolubil
Punct de aprindere	47 °C
Marcare substanțe periculoase	GHS08 Periculos pentru sănătate
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacăra
Culoarea	ambră
Caracteristici oxidante	nedeterminat
Punct de fierbere	176 °C
Conținut	5 l
Execuție	Canistră
Tip produs	Ulei multifuncțional / ulei universal