

Garant**Lamă pentru debitare Vario smart, neutru, Lățime de canelare w: 3,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273570 3,1
GTIN	4062406377328
Clasa articolului	21W

Descriere**Avantaj:**

- **Toate sculele Vario smart se pot combina după preferințe.**
- **Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**
- **Datorită șuruburilor de păsuire, la schimbarea sculei este asigurată o precizie de re poziționare de < 0,02 mm.**

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3,1 mm
Pentru Ø maxim al piesei	64 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Lungimea totală L	84 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

