


**Garant****Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HB9035, Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275021 8
GTIN	4062406378387
Clasa articolului	21H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

**Descriere tehnică**

Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9035
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

**Accesorii**

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 8,0 mm

273100 8,0