


Garant**Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HB9140, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275024 4
GTIN	4062406378424
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Lățime de canelare w	4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tășuri	1

Fișă de date

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		