

**Garant****Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HU9310, Lățime de canelare w: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275027 8
GTIN	4062406378585
Clasa articolului	21H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	8 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	neacoperită
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 8,0 mm	273298 8,0
--	------------