


**Garant****Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HB9140, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275024 6
GTIN	4062406378462
Clasa articolului	21H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Lățime de canelare w	6 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		