

Garant**Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HU9310, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275027 3
GTIN	4062406378509
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperită
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Lățime de canelare w	3 mm
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		