

Garant

Plăcuță pentru canelare cu rază completă, HB9140, Lățime de canelare w: 6mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 275042 6 |
| GTIN | 4062406378738 |
| Clasa articolului | 21H |

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Avans f în oțel < 900 N/mm ² | 0,17 mm/rot |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Lățime de canelare w | 6 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | HB9140 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 140 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 120 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 100 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | P |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 80 m/min | K |
| continuu | indicat în anumite condiții | | |
| neregulat | recomandat | | |
| înterupt | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |