

Garant

Plăcuță pentru canelare cu rază completă, HB9140, Lățime de canelare w: 4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	275045 4
GTIN	4062406378769
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Lățime de canelare w	4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tăișuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		