

Garant

Plăcuță pentru canelare cu rază completă, HB9035, Lățime de canelare w: 3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	275048 3
GTIN	4062406378806
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru suport de plăcuțe Cod 274030 – 274090.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,1 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Lățime de canelare w	3 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB9035

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		