

Garant**Mașină de șlefuire cu vibrații (35 l) cu cărucior pentru transport, Tip: GMT35****Date comandă**

Numărul de comandă	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Clasa articolului	51B

Descriere**Execuție:**

Mașină de șlefuire cu vibrații mobilă GMT35 cu **construcție compactă** pentru prelucrarea finală automatizată a **loturilor de dimensiuni mici până la medii**.

- **Motor performant.**
- **Jgheab din oțel (35 l) cu strat de poliuretan 15 mm.**
- **Stație integrată de separare pentru separarea automată a piesei de mediul de șlefuire.**
- **Circuit închis de apă cu preparare a apei.**
- **Comandă prin ecranul tactil.**
- **Etape de prelucrare programabile individual.**
- **Mască a mașinii cu izolare fonică, cu capotă de protecție fonică.**
- **Role pe partea inferioară pentru transport simplu.**

Aplicație:

De preferat pentru **debavurarea pieselor strunjite și frezate**, precum și a pieselor create în procedee **3D**. Recomandat pentru **metal și plastic**. Etapele următoare de **lustruire și curățare** fac de asemenea parte din spectrul de performanțe al acestei mașini.

Livrare:

1x mașină de șlefuire cu vibrații, cu stație integrată de separare, circuit de apă și comandă CLP, 1x cărucior de scule (Cod 918558 TNB1), 2x cutie de păstrare mică (Cod 964486 EF4220), 1x cutie de păstrare mare (Cod 964486 EF4320), 2x perete despărțitor (aluminiu, plastic), 2x recipient cu gradație, 1x buclă de mână, 3x sită separatoare cu diferite intervale de găuri.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea în regim expres

Dacă în urma vibroșlefuirii aveți exigențe foarte mari în privința curățării și a uscării componentelor, vă recomandăm gama de echipamente de curățare cu ultrasunete ELMA din catalogul nostru de scule de mână și de măsurare.

Descriere tehnică

Tensiune de rețea	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Frecvență de rețea	50 Hz
Putere absorbită	700 W
Greutate	350 kg
Interval de turație	1500 - 3000 min ⁻¹
Volum tanc de apă	45 l
Lățime interioară jgheab B ₂	180 mm
Adâncime interioară jgheab L ₂	300 mm
Volum jgheab	35 l
Lungime interioară jgheab L ₂	590 mm
Lățime mașină B ₁	710 mm
Adâncime mașină T ₁	1385 mm
Lungime mașină L ₁	1565 mm
Serie	GMT
Tip produs	Mașină de șlefuire cu vibrații