

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroșare din carbură monobloc HPC, neacoperit, Ø e6 DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202008 10
GTIN	4062406380748
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

Pentru degroșare și finisare.

Până la  $2 \times D$  în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare silențioasă.

Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.

Posibil rampe până la  $45^\circ$ .

**Avantaj:**

**Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.**

**Descriere tehnică**

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø de degajare $D_1$	9,8 mm
Unghi teșitură	90 grad
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,08 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea totală L	80 mm
Unghiul elicei	42 grad
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA

Număr de dinți Z	3
Lungimea tăișului $L_c$	30 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,06 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	10 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	38 mm
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	W
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	180 m/min	N
PE-HD	recomandat	130 m/min	N

PA 66	recomandat	150 m/min	N
PEEK	recomandat	130 m/min	N
PF 31	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	180 m/min	N
Cu	recomandat	120 m/min	N
CuZn	recomandat	150 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

**Servicii**

Coadă Tip HB

129100 HB