

**Garant****DC.T 070204, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 070204 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Toleranță	G
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HU7315-1

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Sfărâmtător de așchii	AF
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperită
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire