

**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T308 HU7315-1 Categorie: HU7315-1  
Sfărâmbător de așchii: AF  
Toleranță: G  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 600 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	AF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Strat de acoperire	neacoperită
Categorie	HU7315-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire