

Garant**Filiere HSS, MF: 14X1****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 14X1
GTIN	4045197084101
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 1 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

Descriere tehnică

Pasul filetelui	1 mm
Înălțime	10 mm
Ø exterior	38 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetelui	M14x1

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		