

Garant**Filiere HSS-E, MF: 12X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă 141055 12X1,5

GTIN 4045197301840

Clasa articolului 11K

Descriere**Execuție:**Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.****Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 1,5 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

Descriere tehnică

Înălțime 10 mm

Pasul filetelui 1,5 mm

Ø exterior 38 mm

Clasa de toleranță DIN 13 6g

Dimensiunea filetelui M12x1,5

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		