

**HOLEX®**
**Filieri HSS, Mx Pasul filetului: 12X1,5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	141060 12X1,5
GTIN	4045197084378
Clasa articolului	12K

**Descriere**
**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

**Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Tip de filet: MF

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

**Descriere tehnică**

Pasul filetului	1,5 mm
Înălțime	10 mm
Ø exterior	38 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetelui	12
Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta