

**Garant****Tarod de mână individual Tarod finisat, neacoperit, M: M22****Date comandă**

Numărul de comandă	130180 M22
GTIN	4045197066060
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 2,5 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 19,5 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	2,5 mm
Ø găurii de centrare	19,5 mm
Ø Filet	22 mm
Standard	DIN 352
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	44 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M22
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

