

Garant**Filiere HSS, MF: 6X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă 141050 6X0,75

GTIN 4045197083975

Clasa articolului 11K

Descriere**Execuție:**Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.****Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 7 mm

Descriere tehnică

Pasul filetelui 0,75 mm

Înălțime 7 mm

Ø exterior 20 mm

Clasa de toleranță DIN 13 6g

Dimensiunea filetelui M6x0,75

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		