

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, M: M2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	135650 M2,5
GTIN	4045197077172
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Porțiuni de ghidare detalonată.****Avantaj:**

La inversarea sensului de rotație, blocarea așchiilor sau ruperea dinților tarodului sunt evitate în mare măsură.

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	2
Ø Filet	2,5 mm
Număr de dinți Z	2
Ø găurii de centrare	2,05 mm
Pas filet	0,45 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	2,8 mm
Lungimea totală L	50 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	5 mm
Tip de filet	M

Dimensiunea filetelui	M2,5
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	4 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		