

**Garant****Filiere, G: G1/8****Date comandă**

Numărul de comandă	142050 G1/8
GTIN	4045197084583
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.**

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 9,73 mm

Ø exterior: 30 mm

Înălțime: 11 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	28
Înălțime	11 mm
Ø Filet	9,73 mm
Ø exterior	30 mm

Dimensiunea filetelui	G1/8
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	A
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		