

Garant**Filiere, G: G1/4**

Date comandă

Numărul de comandă	142050 G1/4
GTIN	4045197084590
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 19

Ø Filet: 13,16 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	19
Ø Filet	13,16 mm
Înălțime	10 mm
Ø exterior	38 mm

Dimensiunea filetelui	G1/4
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	A
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		