

**Garant**
**Filiere, G: G2**


### Date comandă

Numărul de comandă	142060 G2
GTIN	4045197084729
Clasa articolului	11K

### Descriere

**Execuție:**
**Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.**
**Aplicație:**
**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.**

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 59,61 mm

Deschiderea cheii: 100 mm

Înălțime: 22 mm

### Descriere tehnică

Ø Filet	59,61 mm
Deschiderea cheii	100 mm
Înălțime	22 mm
Pasi/inch	11
Dimensiunea filetului	G2

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		