

HOLEX®
Filiere HSS-E, M× Pasul filetului: 20X1,5

Date comandă

Numărul de comandă	141065 20X1,5
GTIN	4045197595409
Clasa articolului	12K

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.

Tip de filet: MF

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS E

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Înălțime: 14 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	1,5 mm
Înălțime	14 mm
Ø exterior	45 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	20
Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta