

**Garant****Filiere, BSW: W9/16****Date comandă**

Numărul de comandă 141550 W9/16

GTIN 4045197084538

Clasa articolului 11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet Whitworth** conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranță mediu.

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	12
Înălțime	14 mm
Ø Filet	14,29 mm
Ø exterior	38 mm
Dimensiunea filetului	W9/16
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	mediu

Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Tip produs	Filiere

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		