

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 10X0,75****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 130470 10X0,75 |
| GTIN | 4045197066978 |
| Clasa articolului | 11G |

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție**. Filet rectificat și detalonat în întregime.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,75 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 9,2 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------|
| Pas filet | 0,75 mm |
| Ø găurii de centrare | 9,2 mm |
| Ø Filet | 10 mm |
| Ø cozii D _s | 7 mm |
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |

| | |
|-------------------------------|---|
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 2181 |
| Adâncimea filetului | 20 mm |
| Tip de filet | MF |
| Dimensiunea filetului | M10×0,75 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | C |
| Forma conului de atac | D |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | | |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Ulei | recomandat |
| Uscat | indicat în anumite condiții |