

Garant**Filiere, UNC: 4-40**

Date comandă

Numărul de comandă	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 40

Ø Filet: 2,85 mm

Ø exterior: 16 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Înălțime	5 mm
Ø Filet	2,85 mm
Pasi/inch	40
Ø exterior	16 mm

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	UNC
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Clasa de toleranță	2A
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		